

Elektronický modul VMPA-FB-EMG-P5

Číslo dielu: 8111882

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Diagnostika	Podpätie, ventily Porucha v pilotnom privode tlaku Prekročenie časového intervalu merania
Max. počet ventilových pozícií	1
Maximálny počet ventilových cievok	1
Parametrizácia	Failsafe na každý kanál Vynútenie na každý kanál Idle Mode na každý kanál Monitorovanie
Ochrana proti prepólovaniu	áno
Prídavné funkcie	pre pomalo nábehový ventil
Rozsah prevádzkového napätia DC pre elektroniku/snímače	18 V...30 V
Rozsah prevádzkového napätia DC pre záťažové napätie	21.6 V...26.4 V
Vlastný príkon pri záťažovom napätí	5.5 mA
Vlastný príkon pri prevádzkovom napätí	12 mA
Maximálny počet výstupov	1
Maximálny počet vstupov	1
Menovitý záberový prúd elektromagnetickej cievky	60 mA do 30 ms
Menovitý prúd pri poklese prúdu	22 mA po 30 ms
Elektrická izolácia kanálu od vnútornej zbernice	áno
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii (v namontovanom stave)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	20 g
Elektrické ovládanie	Prevádzková zbernica
Materiál telesa	POM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS