


Paralelný uchopovač DHPL-25-120-P-A

Číslo dielu: 8112221

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	25
Celkový zdvih	120 s
Zdvih na jeden uchopovací palec	60 s
Max. presnosť výmeny	0.2 s
Max. uhol otáčania ax, ay uchopovacích palcov	0.13 stupeň
Max. vôľa uchopovacích palcov Sz	0.064 s
Rotačná symetria	0.2 s
Opakovateľná presnosť uchopovača	0.03 s
Počet uchopovacích palcov	2
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	dvojčinný
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Funkcia uchopovača	Paralelný
Konštrukcia	Ozubený hriadel/pastorok
Vedenie	Klzné vedenie
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Prevádzkový tlak	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar 21.75 psi...116 psi
Max. pracovná frekvencia uchopovača	1.5 Hz
Min. doba otvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	201 ms
Min. čas zatvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	274 ms
Max. hmotnosť na jeden externý uchopovací palec	305 g
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP54
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Celková uchopovacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otváranie	490 N
Celková uchopovacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie	380 N

Charakteristický znak	Hodnota
Uchopovacia sila na jeden uchopovací palec pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otváranie	245 N
Uchopovacia sila na jeden uchopovací palec pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie	190 N
Hmotnostný moment zotrvačnosti	118.1 kg.cm ² ...258.9 kg.cm ²
Max. statická sila Fz na uchopovacích palcoch	320 N
Max. statický moment Mx na uchopovacích palcoch	6.5 Nm
Max. statický moment Myz na uchopovacích palcoch	6.5 Nm
Max. statický moment Mz na uchytávacích palcoch	6.5 Nm
Interval údržby	Mazanie na celú dobu životnosti
Hmotnosť výrobku	2297 g
Spôsob upevnenia	Priame upevnenie závitom s priechodným otvorom voliteľne:
Pneumatický prípoj	M5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál uzatváracieho krytu	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál koncovej dosky	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál čeľuste	Tvárna hliníková zliatina, eloxovaná
Materiál tesnenia piestu	TPE-U(PU)
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál o-krúžka	NBR
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná
Materiál ozubeného hrebeňa	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál ozubeného kolesa	Spekaný bronz