


Uhlový uchopovač DHC-16-A-S-NO

Číslo dielu: 8128709

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	16
Max. presnosť výmeny	0.2 s
Max. uhol otvárania	30 stupeň
Rotačná symetria	0.2 s
Opakovateľná presnosť uchopovača	0.1 s
Počet uchopovacích palcov	2
Typ pohonu	pneumaticky
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	jednočinný otv.
Funkcia uchopovača	Uholník
Poistka sily uchopenia	pri otváraní
Konštrukcia	Smer pripojenia z boku nútený priebeh pohybov
Snímanie polohy	pri bezdotykovom snímači
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Max. pracovná frekvencia uchopovača	2 Hz
Min. doba otvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	20 ms
Min. čas zatvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	14 ms
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Celkový uchopovací moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie	53.3 N.cm
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0.116 kg.cm ²
Max. statická sila Fz na uchopovacích palcoch	60 N
Max. statický moment Mx na uchopovacích palcoch	1.2 Nm
Max. statický moment Myz na uchopovacích palcoch	0.9 Nm
Max. statický moment Mz na uchopovacích palcoch	0.9 Nm

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	97.5 g
Spôsob upevnenia	Priame upevnenie cez priebežný otvor Priame upevnenie závitom s priebežným otvorom a lícovaným kolíkom s vnútorným závitom a lícovaným kolíkom voliteľne:
Pneumatický prípoj	M3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál uzatváracieho krytu	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál čeľuste	vysokolegovaná oceľ