

Uhlový uchopovač HGWM-08-EO-G8

Číslo dielu: 185695

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	8
Max. uhol otáčania ax, ay uchopovacích palcov	0.5 stupeň
Max. vôľa uchopovacích palcov Sz	0.03 s
Max. uhol otvárania	17 stupeň
Opakovateľná presnosť uchopovača	0.02 s
Počet uchopovacích palcov	2
Typ pohonu	pneumaticky
Spôsob fungovania	jednočinný otv.
Funkcia uchopovača	Uholník
Poistka sily uchopenia	bez
Konštrukcia	Naklonená rovina
Snímanie polohy	bez
Prevádzkový tlak	2 bar...8 bar
Max. pracovná frekvencia uchopovača	4 Hz
Min. doba otvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.7 ms
Min. čas zatvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.2 ms
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Vratný moment pružiny	0.5 N.cm
Celkový uchopovací moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie	22 N.cm
Hmotnostný moment zotrvačnosti	25.2 kg.cm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti na jeden vonkajší palec uchopovača	250 kg.cm ²
Max. statická sila Fz na uchopovacích palcoch	7 N
Max. statický moment Mx na uchopovacích palcoch	20 N.cm
Max. statický moment Myz na uchopovacích palcoch	20 N.cm
Max. statický moment Mz na uchytávacích palcoch	20 N.cm
Max. hmotnosť na jeden externý uchopovací palec	400 g
Hmotnosť výrobku	13 g
Spôsob upevnenia	upnutý

Charakteristický znak	Hodnota
Pneumatický prípoj	M3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál uzatváracieho krytu	POM
Materiál telesa	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál čeľuste	vysokolegovaná oceľ