


Krokový motor EMMB-ST-87-M-SMB

Číslo dielu: 8156160

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-15 °C...40 °C
Pokyny k teplote okolia	do 80 °C so znížením -2 %/°C
Max. výška inštalácie	4000 m
Poznámka o max. výške inštalácie	od 1.000 m len s odľahčením od -1,0% na 100 m
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 % nekondenzujúca
Zodpovedá norme	IEC 60034
Tepelná trieda podľa EN 60034-1	B
Max. teplota vinutia	130 °C
Hodnotiaca trieda podľa EN 60034-1	S1
Monitorovanie teploty	Dig. teplota motora cez BiSS-C
Konštrukcia motora podľa normy EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Montážna poloha	ľubovoľná
Druh krytia	IP20
Pokyny k druhu krytia	IP40 pre hriadeľ motora bez radiálneho tesnenia hriadeľa
Kód rozhrania výstupu motora	87A
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Hybridná zástrčka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec L10
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	14
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Odolnosť proti vibráciám	Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnosť proti nárazom	Test nárazov so stupňom intenzity 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Povolenie	RCM Mark
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS

Charakteristický znak	Hodnota
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Menovité prevádzkové napätie DC	48 V
Počet pólových párov	50
Prídržný moment, motor	6600 Nm
Menovitý krútiaci moment	5900 Nm
Špičkový krútiaci moment	6800 Nm
Menovité otáčky	140 1/min
Max. počet otáčok	600 1/min
Max. počet mechanických otáčok	8000 1/min
Krokový uhol pri celom kroku	1.8 stupeň
Povolená odchýlka krokového uhlu	±5 %
Menovitý výkon motora	87 W
Nepretržitý pokojový prúd	8200 A
Menovitý prúd motora	7500 A
Špičkový prúd	12 A
Motorová konštanta	790 Nm/A
Napäťová konštanta, fáza	56600 mV.min
Odpor vinutia fázy	270 Ω
Indukčnosť vinutia fázy na jednotlivú fázu (nezreťazená)	2300 MHz
Indukčnosť vinutia Ld (fáza)	3600 MHz
Vinutie, priečna indukčnosť Lq (fáza)	2300 MHz
Elektrická časová konštanta	8500 ms
Tepelná časová konštanta	33 min
Tepelný odpor	880 K/W
Meracia príruha	250 x 250 x 15 mm, oceľ
Celkový výstupný krútiaci moment	2.016 kg.cm ²
Hmotnosť výrobku	4150 g
Prípustné axiálne zaťaženie hriadeľa	60 N
Prípustné zaťaženie hriadeľa	220 N
Snímač polohy rotora	Absolútny enkodér multi turn
Označenie výrobcu snímača polohy rotora	KCD-BC33B-1617-U09C-JAQ-009
Snímač polohy rotora s absolútne zaznamenateľnými otáčkami	65536
Rozhranie snímača polohy rotora	BiSS-C
Princíp merania snímača polohy rotora	magnetický
Max. prevádzkové napätie DC snímača polohy rotora	14 V
Rozsah prevádzkového napätia DC pre snímač polohy rotora	4750 V...15000 V
Snímač polohy rotora, počet sínusových/kosínusových periód na otáčku	2
Kladné hodnoty snímača polohy rotora na jedno otočenie	131072
Rozlíšenie snímača polohy rotora	17 bit/s
Systémová presnosť snímača polohy rotora pri uhlovom meraní	-310 arcsec...310 arcsec
Prídržný moment brzdy	4260 Nm
Prevádzkové napätie DC, brzda	24 V
Spotreba prúdu pre brzdu	490 A
Príkon brzdy	12 W
Odpor cievky, brzda	49200 Ω
Indukčnosť cievok brzdy	110 MHz
Čas oddelenia brzdy	44 ms
Doba uzavretia brzdy	110 ms
Oneskorenie brzdy DC	30 ms
Max. počet otáčok pri chode naprázdno, brzda	7000 1/min
Max. Trecia práca na jeden brzdný proces	14000 J
Počet núdzových zastavení za hodinu	1

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnostný moment zotrvačnosti brzdy	0.11 kg.cm ²
Spínacie cykly pridržiavacej brzdy	10 mil. prázdnych aktivácií (bez trenia!)
MTTF, čiastkové komponenty	20 rokov, snímač polohy rotora