



# Elektromagnetický ventil VUVG-L18-T32U-MT-G14-1H2L-F1A

Číslo dielu: 8172832

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Funkcia ventilu                                            | 2x3/2 otvorený monostabilný           |
| Spôsob ovládania                                           | elektrický                            |
| Veľkosť ventilu                                            | 18 s                                  |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 990 l/min                             |
| Pneumatický pracovný prípoj                                | G1/4                                  |
| Prevádzkové napätie                                        | 24V DC                                |
| Prevádzkový tlak                                           | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar    |
| Konštrukcia                                                | Piestový posúvač                      |
| Spôsob návratu do základnej polohy                         | mechanická pružina                    |
| Povolenie                                                  | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát                             | UL MH19482                            |
| Druh krytia                                                | IP40                                  |
| Menovitá šírka                                             | 5.7 s                                 |
| Funkcia odvetrávania                                       | je možné škrtenie                     |
| Princíp tesnenia                                           | mäkký                                 |
| Montážna poloha                                            | ľubovoľná                             |
| Pomocné ručné ovládanie                                    | s aretáciou<br>tlačidlom<br>zakryté   |
| Spôsob riadenia                                            | nepriamo riadený                      |
| Napájanie riadiacim vzduchom                               | interný                               |
| Prekrytie                                                  | pozitívne prekrytie                   |
| Riadiaci tlak                                              | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar    |
| Vhodnosť pre vákuum                                        | nie                                   |
| Čas vypnutia                                               | 29 ms                                 |
| Čas zapnutia                                               | 20 ms                                 |
| Doba zopnutia                                              | 100%                                  |
| Max. kladný skúšobný impulz pri 0 signáli                  | 700 µs                                |
| Max. negatívny skúšobný impulz pri 1 signále               | 900 µs                                |
| Parametre cievky                                           | 24 V DC: 0,8 W                        |

| Charakteristický znak                      | Hodnota                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prípustné výkyvy napätia                   | +/- 10 %                                                                                                                                                                                       |
| Prevádzkové médium                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                                                                  |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu    | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)                                                                                                                                      |
| Odolnosť proti vibráciám                   | Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6                                                                                                                      |
| Obmedzenie teploty prostredia a média      | -5 - 50 °C<br>Bez obmedzenia pridržiavacieho prúdu                                                                                                                                             |
| Odolnosť proti nárazom                     | Test nárazov so stupňom intenzity 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27                                                                                                                          |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK         | 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii                                                                                                                                                    |
| Zhoda s LABS                               | VDMA24364 zóna III                                                                                                                                                                             |
| Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií | Kovy s viac ako 1 % hmotností medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok. |
| Trieda čistoty priestoru                   | Trieda 5 podľa normy ISO 14644-1                                                                                                                                                               |
| Skladovacia teplota                        | -20 °C...60 °C                                                                                                                                                                                 |
| Teplota média                              | -5 °C...50 °C                                                                                                                                                                                  |
| Teplota okolia                             | -5 °C...50 °C                                                                                                                                                                                  |
| Hmotnosť výrobku                           | 164 g                                                                                                                                                                                          |
| Elektrický prípoj                          | 2-pin<br>Prípojovací obrazec H, horizontálny prípoj<br>Zástrčka                                                                                                                                |
| Spôsob upevnenia                           | pre prípojovaciu lištu<br>s priechodným otvorom<br>voliteľne:                                                                                                                                  |
| Pneumatický prípoj 1                       | G1/4                                                                                                                                                                                           |
| Pneumatický prípoj 2                       | G1/4                                                                                                                                                                                           |
| Pneumatický prípoj 3                       | G1/4                                                                                                                                                                                           |
| Pneumatický prípoj 4                       | G1/4                                                                                                                                                                                           |
| Pneumatický prípoj 5                       | G1/4                                                                                                                                                                                           |
| Pokyny k materiálu                         | V zhode s RoHS                                                                                                                                                                                 |
| Materiál tesnení                           | HNBR<br>NBR                                                                                                                                                                                    |
| Materiál telesa                            | Hliníková tvárna zliatina                                                                                                                                                                      |
| Materiál skrutiek                          | Oceľ, s povrchovou úpravou                                                                                                                                                                     |