

Doska zreťazenia VABX-A-P-BV-BH-G

Číslo dielu: 8188462

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	2
Rozmer rastra	12.55 s
Odolnosť proti vibráciám	Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnosť proti nárazom	Test nárazov so stupňom intenzity 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Integrovaná funkcia	s elektrickým zreťazením
Max. počet ventilových pozícií	1
Smer prietoku	reverzibilný
Maximálny počet ventilových cievok	1
Kompatibilné s	Ventilový terminál VTUX-A-P
Vhodnosť pre vákuum	áno
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778	690 l/min
Rozmery Š x D x V	12,55 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
Stupeň znečistenia	2
Povolenie	RCM Mark
Značka KC	KC-EMV
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 95 %
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	36.2 g
Elektrické ovládanie	Multipól
Spôsob upevnenia, pripojovacia doska	s priechodným otvorom
Spôsob upevnenia	Svorník
Pneumatický prípoj 2	pre vložku 12 mm
Pneumatický prípoj 4	pre vložku 12 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál pripojovacej dosky	PA-zosílený
Materiál tesnení	NBR
Materiál svorky	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál matice	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ