


Bezdotykový spínač SMEO-1-LED-24-B

Číslo dielu: 30459

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	Bloková konštrukcia
Povolenie	RCM Mark
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Merané hodnoty	Poloha
Princíp merania	magnetické jazýčkové relé
Teplota okolia	-20 °C...70 °C
Opakovateľná presnosť	0.2 s
Spínací výstup	kontaktný, bipolárny
Funkcia spínacieho prvku	Spínač
Čas zapnutia	0.5 ms
Max. frekvencia spínania	500 Hz
Max. výstupný prúd	1 A
Max. spínací výkon AC	27 VA
Max. spínací výkon DC	27 W
Odolnosť proti skratu	nie
Odolnosť proti preťaženiu	nie je k dispozícii
Rozsah prevádzkového napätia AC	12 V...27 V
Rozsah prevádzkového napätia DC	12 V...27 V
Ochrana proti prepólovaniu	nie
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3
Smer výstupu, prípoj	po dĺžke
Dĺžka kábla	2.5 m
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Montážna poloha	ľubovoľná

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	85 g
Farba telesa	čierna
Materiál telesa	Epoxidová živica Zosilený PET Oceľ
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...70 °C
Druh krytia	IP67
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L