


# Vodiaca jednotka EAGF-P1-KF-16-200

Číslo dielu: 3192938

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                 | Hodnota                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Veľkosť                                               | 16                                          |
| Zdvih                                                 | 200 mm                                      |
| Reverzná vôľa                                         | 0 ľm                                        |
| Montážna poloha                                       | ľubovoľná                                   |
| Vedenie                                               | Guličkové obežné vedenie                    |
| Konštrukcia                                           | Vedenie                                     |
| Max. zrýchlenie                                       | 25 m/s <sup>2</sup>                         |
| Max. rýchlosť                                         | 1 m/s                                       |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                    | 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                                          | VDMA24364-B2-L                              |
| Druh krytia                                           | IP40                                        |
| Teplota okolia                                        | 0 °C...50 °C                                |
| Max. sila F <sub>y</sub>                              | 160 N                                       |
| Max. sila F <sub>y</sub> statická                     | 355 N                                       |
| Max. sila F <sub>z</sub>                              | 160 N                                       |
| Max. sila F <sub>z</sub> statická                     | 355 N                                       |
| Max. moment M <sub>x</sub>                            | 6 Nm                                        |
| Max. statický moment M <sub>x</sub>                   | 13 Nm                                       |
| Max. moment M <sub>y</sub>                            | 4 Nm                                        |
| Max. statický moment M <sub>y</sub>                   | 9 Nm                                        |
| Max. moment M <sub>z</sub>                            | 4 Nm                                        |
| Max. statický moment M <sub>z</sub>                   | 9 Nm                                        |
| Síla posuvu                                           | 3.2 N                                       |
| Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm                   | 160 g                                       |
| Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm                     | 600 g                                       |
| Nárust hmotnosti pri zdvihu 10 mm                     | 8 g                                         |
| Nárust pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu          | 8 g                                         |
| Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvihu 0 mm         | 29 mm                                       |
| Prídavok ťažiska pohybovanej hmotnosti na zdvih 10 mm | 4.5 mm                                      |
| Spôsob upevnenia                                      | s vnútorným závitom                         |
| Pokyny k materiálu                                    | V zhode s RoHS                              |

| Charakteristický znak    | Hodnota                                |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Materiál vodiaceho prvku | Popúšťaná oceľ<br>tvrdo chrómované     |
| Materiál telesa          | Hliníková tvárna zliatina<br>eloxovaný |
| Materiál príruby         | Hliníková tvárna zliatina<br>eloxovaný |