


Zasučni pogon DSM-T-12-270-CC-FW-A-B

Številka dela: 1145089

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Kot blaženja	15 stp
Območje nastavljanja kota zasuka	0 stp...246 stp
Kot zasuka	0 stp...246 stp
Blaženje	Blažilnik na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Natančna nastavitev	-3 stp
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Konstruktivna zgradba	Nihajno krilo
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Delovni tlak	0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar
Največja frekvenca nihanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.5 Hz
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Največja aksialna sila	18 N
Največja radialna sila	45 N
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.5 Nm
Dovoljeni masni vztrajnostni moment	0.008 kgm ²
Teža izdelka	390 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pogonske gredi	Jeklo nikljan
Material tesnil	TPE-U (PU)
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina