

Kotna vezna plošča NAVW-1/4-1-ISO

Številka dela: 152789

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
V skladu s standardom	ISO 5599-1
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	Estrsko olje < 0,1 mg/m ³ , po ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...80 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	320 g
Način pritrditve priključne plošče	s prehodno izvrtino
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Priključek za krmilni zrak 12/14	G1/8
Priključek za pomožni krmilni zrak 12	G1/8
Priključek za pomožni krmilni zrak 14	G1/8
Priključek za krmilni zrak 12	G1/8
Priključek za krmilni zrak 14	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Material priključne plošče	aluminijeva tlačna litina