



Vákuová sacia dýza VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1-A

Číslo dielu: 532642

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka Lavalovej dýzy	0.95 s
Rozmer rastra	14 s
Typ konštrukcie tlmiča hluku	otvorený
Montážna poloha	ľubovoľná
Charakteristika ejektora	Štandard Vysoký podtlak
Integrovaná funkcia	Ventil odľukovacieho impulznu, pneumatický Otvorený tlmič hluku
Konštrukcia	Tvar T
Prevádzkový tlak pre max. sací objem	3 bar
Prevádzkový tlak	1 bar...8 bar
Prevádzkový tlak pre max. vákuum	3.5 bar
Max. vákuum	93 s
Menovitý prevádzkový tlak	6 bar
Max. sací objem proti atmosfére	21.8 l/min
Čas natlakovania pri menovitom prevádzkovom tlaku	0.96 s
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 °C...60 °C
Odporúčania pre čistenie	Mydlový lúh
Hladina akustického tlaku pri menovitom prevádzkovom tlaku	71 dB(A)
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Max. uťahovací moment	0.5 Nm
Hmotnosť výrobku	50 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s DIN lištou s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 3	Otvorený tlmič hluku
Prípoj vákua	G1/8

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál pripojovacieho závitu	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál tlakovej dýzy	POM
Materiál telesa	Zosílený PA POM-zosílený
Materiál tlmiča hluku	PE
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál trysky	Hliníková tvárna zliatina