


# Zasučni pogon DSM-T-6-90-P

Številka dela: 1564894

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                             | Vrednost                                                            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                               | 6                                                                   |
| Kot blaženja                                           | 0.5 stp                                                             |
| Kot zasuka                                             | 0 stp...90 stp                                                      |
| Blaženje                                               | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje                                       | poljubno                                                            |
| Način delovanja                                        | dvosmerno delovanje                                                 |
| Konstruktivna zgradba                                  | Nihajno krilo                                                       |
| Zaznavanje položaja                                    | brez                                                                |
| Delovni tlak                                           | 4 bar...8 bar                                                       |
| Največja frekvenca nihanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 3 Hz                                                                |
| Delovni medij                                          | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija               | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)      |
| Skladnost z LABS                                       | VDMA24364-B2-L                                                      |
| Temperatura okolice                                    | 0 °C...60 °C                                                        |
| Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)           | 0.3 Nm                                                              |
| Dovoljeni masni vztrajnostni moment                    | 0.00065 kgm <sup>2</sup>                                            |
| Teža izdelka                                           | 60 g                                                                |
| Način pritrditve                                       | z notranjim navojem                                                 |
| Pnevmatični priključek                                 | M3                                                                  |
| Napotek glede materialov                               | V skladu z RoHS                                                     |
| Material pogonske gredi                                | visoko legirano nerjavno jeklo                                      |
| Material tesnil                                        | TPE-U (PU)                                                          |
| Material ohišja                                        | Aluminij<br>eloksiran                                               |