


Škrtiaci spätný ventil GRLA-1/4-QB-5/16-U

Číslo dielu: 534662

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia škrtenia odľukovaného vzduchu so spätným ventilom
Pneumatický prípoj 1	QB-5/16
Pneumatický prípoj 2	1/4 NPT
Spôsob ovládania	manuálne
Nastavovací prvok	Skrutka s drážkou
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania s vonkajším závitom
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	83.9 cu ft/min
Normálny menovitý prietok v spätnom smere	64.5 cu ft/min...85.7 cu ft/min
Teplota okolia	32 °F...140 °F
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-13.8 psi...116 psi
Normálny prietok v smere škrtenia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	141 cu ft/min
Normálny prietok v spätnom smere 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	141 cu ft/min...146 cu ft/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota média	32 °F...140 °F
Max. ťahovací moment	8.9 ft lbf
Hmotnosť výrobku	1.33 oz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz poniklované
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál dutej skrutky	Mosadz poniklované
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál ryhovanej hlavy	Mosadz poniklované
Materiál regulačnej skrutky	Mosadz poniklované
Materiál kyvného pripojenia	Zosilený PBT