


Manipulačný modul HSW-12-AS-SD

Číslo dielu: 540233

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	15 s...25 s
Veľkosť	12
Max. lineárny zdvih pri uhle kyvu 90°	142/142 mm
Zdvih Z	80 s...100 s
Tlmenie	Tlmenie hluku nárazníkom
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Hriadeľ pohonu Lineárne vedenie plus otočné ložisko nútený priebeh pohybov
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Opakovateľná presnosť koncových polôh	+/-0,02 mm
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Max. hnací moment na hriadeľ pohonu	1.25 Nm
Max. axiálna sila na hriadeľ pohonu	18 N
Max. moment Mx	1.5 Nm
Max. moment My	1.5 Nm
Max. moment Mz	1.5 Nm
Max. užitočné zaťaženie	1 kg
Max. radiálna sila na hriadeľ pohonu	45 N
Max. procesová sila v smere osi Y	35 N
Hmotnosť výrobku	3000 g
Spôsob upevnenia	s priebežným otvorom a centrovacím puzdrom
Materiál dorazov	vysokolegovaná oceľ
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál pružinového tlakového prvku	vysokolegovaná oceľ
Materiál základnej dosky	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál držiaka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál krížového vedenia	Popúšťaná oceľ

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál otočnej páky	Cementačná oceľ brunírovaný
Materiál kulís	Cementačná oceľ tvrdená
Materiál lišty snímača	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál mostíka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál nastavovacej skrutky	vysokolegovaná oceľ