

Elektrický pohon EPCC-BS-25-175-6P-A

Číslo dielu: 5428819

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	25
Zdvih	175 s
Rezerva zdvihu	0 s
Závit na piestnej tyči	M6
Reverzná vôľa	100 µm
Priemer vretena	6 s
Stúpanie vretena	6 mm/ot
Max. uhol otočenia piestnej tyče +/-	1 stupeň
Montážna poloha	ľubovoľná
Koniec piestnej tyče	Vonkajší závit
Typ motora	Krokový motor Servomotor
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Konštrukcia	Elektrický valec s pohonom s guľčkovou skrutkou
Typ vretena	Pohon s guľčkovou skrutkou
Poistenie proti pretočeniu/vedenie	s klzným vedením
Max. zrýchlenie	15 m/s ²
Max. počet otáčok	4000 1/min
Max. rýchlosť	0.251 m/s
Max. rýchlosť referenčného chodu	0.01 m/s
Opakovateľná presnosť	±0,02 mm
Doba zopnutia	100%
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Vhodné na výrobu batérií so zníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Vhodnosť čistých priestorov meraná podľa ISO 14644-14	Trieda 9 podľa normy ISO 14644-1
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 % nekondenzujúca
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	0 °C...60 °C

Charakteristický znak	Hodnota
Energia nárazu v koncových polohách	0.0012 J
Max. moment pohonu	0.1 Nm
Max. moment Mx	0 Nm
Max. moment My	0.6 Nm
Max. moment Mz	0.6 Nm
Max. radiálna sila na hriadeľ pohonu	30 N
Min. posuvová sila Fx	75 N
Moment pohonu pri chode naprázdno	0.055 Nm
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia, vodorovná	12 kg
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia, zvisle	6 kg
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH pre meter zdvihu	0.0095 kg.cm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JL na kg užitočného zaťaženia	0.0091 kg.cm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JO	0.0014 kg.cm ²
Interval údržby	Mazanie na celú dobu životnosti
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	53 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	2.6 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	132 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	13 g
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina hladko eloxovaný
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál matice vretena	Oceľ
Materiál vretena	Oceľ pre valivé ložiská