

Sieťová pripojovacia zásuvka NECU-G78G5-C2

Číslo dielu: 543107

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	EN 61984
Povolenie	c CSA us (OL)
Hmotnosť výrobku	50 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka, priama, 7/8", 5-pin
Kódovanie zástrčky	NFPA/T3.5.29 R1-2003
Elektrický prípoj 2	Skrutkovacia svorkovnica
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...250 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...250 V
Prúdová zaťažiteľnosť	8 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	2.5 kV
Prípustný priemer kábla	6 s...12 s
Prierez prípoja	1.5 mm ²
Druh krytia	IP67
Teplota okolia	-25 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	PA
Farba telesa	čierna
Materiál prevlečnej matice	Poniklovaný zinkový tlakový odliatok
Materiál tesnení	FPM NBR
Materiál nástrčných kontaktov	Zliatina medi, pozlátená