



# Platňa regulátora VABF-S3-1-R3C2-C-10

Číslo dielu: 543531

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Konštrukčná šírka                       | 26 s                                                         |
| Založené na norme                       | ISO 15407-1                                                  |
| Montážna poloha                         | ľubovoľná                                                    |
| Pneumatická vertikálna výstavba         | Tlakový regulačný ventil pre 4                               |
| Funkcia regulátora                      | Výstupný tlak konštantný<br>so sekundárnym odvetraním        |
| Doplňkový manometer                     | možné                                                        |
| Rozsah regulácie tlaku                  | 0.2 MPa...0.85 MPa<br>2 bar...8.5 bar<br>29 psi...123.25 psi |
| Vstupný tlak 1                          | 0.5 bar...10 bar                                             |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii                  |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Druh krytia                             | IP65<br>NEMA 4                                               |
| Teplota okolia                          | -5 °C...50 °C                                                |
| Hmotnosť výrobku                        | 305 g                                                        |
| Spôsob upevnenia vertikálnej výstavby   | na doske zrežazenia<br>na dosku pre samostatné pripojenie    |
| Prípoj manometra                        | s prídržnou svorkou                                          |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                               |
| Materiál obslužných dielov              | PA                                                           |
| Materiál telesa regulátora              | Hliníkový tlakový odlatok                                    |