

# Standardni valj DSBF-C-63- -PPVA-N3-R

Številka dela: 1775324

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                | Vrednost                                                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 1 mm...2800 mm                                                 |
| Premer bata                                               | 63 mm                                                          |
| Navoj batnice                                             | M16x1,5                                                        |
| Blaženje                                                  | pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh              |
| Položaj vgradnje                                          | poljubno                                                       |
| V skladu s standardom                                     | ISO 15552                                                      |
| Konec batnice                                             | zunanjí navoj                                                  |
| Konstruktivna zgradba                                     | Bat<br>Batnica<br>Profilna cev                                 |
| Zaznavanje položaja                                       | za mejno stikalo                                               |
| Delovni tlak                                              | 0.04 MPa...1.2 MPa<br>0.4 bar...12 bar                         |
| Način delovanja                                           | dvosmerno delovanje                                            |
| Delovni medij                                             | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                  | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK                          | 3 – močna odpornost proti koroziji                             |
| Skladnost z LABS                                          | VDMA24364-B2-L                                                 |
| Temperatura okolice                                       | -20 °C...80 °C                                                 |
| Udarna energija v končnih položajih                       | 1.3 J                                                          |
| Dolžina blaženja                                          | 22 mm                                                          |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 1682 N                                                         |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok        | 1870 N                                                         |
| Premikajoča se masa pri hodu 0 mm                         | 460 g                                                          |
| Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda                 | 25 g                                                           |
| Osnovna teža pri 0 mm hoda                                | 1803 g                                                         |
| Pribitek teže na 10 mm hoda                               | 65 g                                                           |
| Način pritrditve                                          | z notranjim navojem<br>z opremo<br>izbirno:                    |
| Pnevmatični priključek                                    | G3/8                                                           |
| Napotek glede materialov                                  | V skladu z RoHS                                                |
| Material pokrova                                          | aluminijeva tlačna litina, prevlečena                          |

| Značilnost                  | Vrednost                         |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Material tesnila bata       | TPE-U (PU)                       |
| Material bata               | gnetna aluminijeva zlitina       |
| Material batnice            | visoko legirano nerjavno jeklo   |
| Material posnemala batnice  | TPE-U (PU)                       |
| Material blažilnega tesnila | TPE-U (PU)                       |
| Material bata odbojnika     | POM                              |
| Material cevi valja         | Aluminijasta zlitina, eloksirana |
| Material matice             | visoko legirano nerjavno jeklo   |
| Material ležaja             | POM                              |
| Material veznih vijakov     | Jeklo, pocinkano                 |