


Bezdotykový spínač SIES-8M-NO-24V-K-7,5-OE

Číslo dielu: 551401

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	pre drážku T
Zodpovedá norme	EN 60947-5-2
Povolenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov Spojeného kráľovstva pre EMC (UK-E) v súlade s britskými predpismi RoHS (UK-R)
Značka KC	KC-EMV
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Merané hodnoty	Poloha
Princíp merania	indukčný
Menovitá spínacia vzdialenosť	1.5 s
Redukčné faktory	Hliník = 0,62 Ušľachtilá oceľ V2A = 0,95 Med' = 0,6 Mosadz = 0,72 Oceľ St 37 = 1,0
Teplota okolia	-25 °C...70 °C
Opakovateľný presnosť pri konštantných podmienkach	<= 0,05 mm, priblíženie zo strany
Spínací výstup	NPN
Funkcia spínacieho prvku	Rozpínač
Čas zapnutia	0.1 µs
Max. frekvencia spínania	4500 Hz
Max. výstupný prúd	150 mA
Max. spínací výkon DC	4.5 W
Pokles napätia	2 V
Indukčné ochranné zapojenie	vstavané
Minimálny zaťažovací prúd	0 mA
Zvyškový prúd	10 µA
Odolnosť proti skratu	taktovacia
Odolnosť proti preťaženiu	je k dispozícii
Rozsah prevádzkového napätia DC	10 V...30 V

Charakteristický znak	Hodnota
Zvyškové vlnenie	10 %
Prúd naprázdno	10 mA
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípoje
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3
Smer výstupu, prípoj	po dĺžke
Testovacie podmienky vedenia	Pevnosť pri striedavom namáhaní ohybom: podľa normy Festo Skúšobné podmienky na požiadanie Energetický reťazec: > 5 miliónov cyklov, polomer ohybu 75 mm
Dĺžka kábla	7.5 m
Vlastnosť vedenia	Štandard/vhodné pre energetické reťaze
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PU)
Materiál izolačného púzdra	PP
Veľkosť	Drážka 8
Spôsob upevnenia	v jednej rovine s drážkou T pevne priskrutkované nasúvanie do drážky zhora
Uťahovací moment	0.6 Nm
Montážna poloha	ľubovoľná
Druh montáže	zapustené
Farba telesa	čierna
Materiál telesa	PA PUR nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...70 °C
Druh krytia	IP65 IP67
Izolačné napätie	50 V
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Vhodné na výrobu batérií so zníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Vhodnosť čistých priestorov meraná podľa ISO 14644-14	Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1
Stupeň znečistenia	3
Výber doplnkových informácií o snímači	pre drážku T
Elektrický výstup	NPN
Výber vyhotovenia snímača	Špeciálny tvar