

Vakuumsko sesalo

ESS-50-SF

Številka dela: 189312

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Najmanjši polmer obdelovanca	330 mm
Nazivni premer	3 mm
Premer priseska	50 mm
Prostornina priseska	2.387 cm ³
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Dodelitev držala priseska	velikost 4
Oblika priseska	okroglo, ploščato
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-10 °C...200 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	105.8 N
Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku	69.5 N
Teža izdelka	22 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	M6
Barva	siva
Trdota po Shoru	60 +/- 5
Material čepa za privitje	gnetna aluminijeva zlitina, nikljana Medenina, nikljana Jeklo, pocinkano in kromirano
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	FPM