

Vakuumsko sesalo ESS-80-SU

Številka dela: 189319

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Najmanjši polmer obdelovanja	400 mm
Nazivni premer	6 mm
Premer priseska	80 mm
Prostornina priseska	19.312 cm ³
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Dodelitev držala priseska	Velikost 5
Oblika priseska	okroglo, ploščato
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	309.7 N
Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku	295 N
Teža izdelka	133 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	M10
Barva	modra
Trdota po Shoru	60 +/- 5
Material čepa za pritvitje	POM Jeklo, nikljano Jeklo, pocinkano in kromirano

Značilnost	Vrednost
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	PUR