

# Kyvná lineárna jednotka DSL-25-50-270-P-A-S2-B

Číslo dielu: 556474

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                    | Hodnota                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rozsah nastavenia uhla kyvu                              | 0 stupeň...270 stupeň                                     |
| Zdvih                                                    | 50 s                                                      |
| Priemer piestu                                           | 25 mm                                                     |
| Uhol kyvu                                                | 0 stupeň...272 stupeň                                     |
| Tlmenie                                                  | elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné            |
| Montážna poloha                                          | ľubovoľná                                                 |
| Jemné nastavenie                                         | -6 stupeň                                                 |
| Spôsob fungovania                                        | dvojčinný                                                 |
| Konštrukcia                                              | Kyvné krídlo                                              |
| Snímanie polohy                                          | pre bezdotykové snímače                                   |
| Varianty                                                 | Priebežná piestna tyč                                     |
| Poistenie proti pretočeniu/vedenie                       | s klzným vedením                                          |
| Prevádzkový tlak                                         | 2.5 bar...8 bar                                           |
| Max. rýchlosť nárazu                                     | 500 mm/s                                                  |
| Max. frekvencia kyvu pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)         | 2 Hz                                                      |
| Vôľa uhlu kyvu                                           | 2 stupeň                                                  |
| Opakovateľná presnosť                                    | 1 stupeň                                                  |
| Prevádzkové médium                                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                  | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                       | 1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii                |
| Zhoda s LABS                                             | VDMA24364-B2-L                                            |
| Teplota okolia                                           | -10 °C...60 °C                                            |
| Dynamický moment zaťaženia                               | 0.45 Nm                                                   |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod | 173.5 N                                                   |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie   | 246 N                                                     |
| Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)   | 5 Nm                                                      |
| Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti                 | 0.00011 kg.m <sup>2</sup>                                 |
| Hmotnosť výrobku                                         | 1500 g                                                    |
| Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm                        | 1500 g                                                    |
| Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm                        | 67 g                                                      |

| Charakteristický znak  | Hodnota                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Spôsob upevnenia       | upnuté v drážke T<br>s vonkajším závitom<br>voliteľne: |
| Pneumatický prípoj     | M5                                                     |
| Materiál veka          | Hliníková tvárna zliatina<br>eloxovaný                 |
| Materiál tesnení       | TPE-U(PU)                                              |
| Materiál telesa        | Hliníková tvárna zliatina<br>hladko eloxovaný          |
| Materiál piestnej tyče | Popúšťaná oceľ                                         |