


Kyvná lineárna jednotka DSL-40-80-270-CC-A-S20-KF-B

Číslo dielu: 556748

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Uhol tlmenia	16 stupeň
Rozsah nastavenia uhla kyvu	0 stupeň...240 stupeň
Zdvih	80 s
Priemer piestu	40 mm
Uhol kyvu	0 stupeň...240 stupeň
Tlmenie	Tlmič nárazov na obidvoch stranách elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Montážna poloha	ľubovoľná
Jemné nastavenie	-3 stupeň
Spôsob fungovania	dvojčinný
Konštrukcia	Kyvné krídlo
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Varianty	Priebežná dutá piestna tyč
Poistenie proti pretočeniu/vedenie	guličkové vedenie
Prevádzkový tlak	2.5 bar...8 bar
Max. rýchlosť nárazu	500 mm/s
Max. frekvencia kyvu pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.7 Hz
Vôľa uhlu kyvu	0.05 stupeň
Opakovateľná presnosť	0.1 stupeň
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Dynamický moment zaťaženia	5.4 Nm
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	495 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	603 N
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	20 Nm
Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti	0.004 kg.m ²
Hmotnosť výrobku	5350 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	5350 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	175 g

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	upnuté v drážke T s vonkajším závitom voliteľne:
Pneumatický prípoj	G1/8
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliník hladko eloxovaný
Materiál piestnej tyče	Popúšťaná oceľ