

Tekočinski ločevalec CQA-28

Številka dela: 196984

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	20 mm
Položaj vgradnje	navpično
Velikost posode	1
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...7 bar
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura medija	-25 °C...75 °C
Temperatura okolice	-25 °C...70 °C
Teža izdelka	18 g
Pnevmatični priključek 1	vtična tulka CQ-28
Pnevmatični priključek 2	Vtična tulka CQ-28
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Medenina