

Cev iz umetne mase PFAN-10X1,5-NT

Številka dela: 197064

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	10 mm
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	140 mm
Notranji Ø	7 mm
Najmanjši polmer upogibanja	22 mm
Napotek za uporabo	gibka cev brez potiska
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Napotek glede delovnega tlaka	Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–85 °C Vodna para: 0–0,15 MPa, 0–1,5 bar, 0–22 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu) Vodna para
Material za požarni preskus	UL94 V-0
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred čistih prostorov	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu. glej izjavo o skladnosti
Napotek glede temperature medija	Vodna para: največ 120 °C
Temperatura okolice	-20 °C...150 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.087 kg/m
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 10 mm
Barva	naravno
Trdota po Shoru	D 60 +5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	PFA