

Tesnilni obroč NPAS-C1-R-G38-P-FD-P10

Številka dela: 2652519

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost posode	10
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda (tekoča, brez ledu) Vodna para
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-20 °C...120 °C
Nazivni pritezni moment	35 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 10 %
Teža izdelka	0.15 g
Pnevmatični priključek	G3/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	PEEK