


# Nihajna prirobnica CRSNCS-50

Številka dela: 2895922

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                      | Vrednost                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                        | 50                                                                                                                                                                                                                 |
| Na podlagi standarda                            | ISO 15552 (doslej tudi VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)                                                                                                                                              |
| Različice                                       | visoka stopnja zaščite pred korozijo                                                                                                                                                                               |
| Razred korozijske odpornosti KBK                | 4 – zelo močna korozijska obremenitev                                                                                                                                                                              |
| Skladnost z LABS                                | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                     |
| Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij | Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave. |
| Temperatura okolice                             | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                    |
| Največ. obremenitev                             | 2.5 kN                                                                                                                                                                                                             |
| Teža izdelka                                    | 403 g                                                                                                                                                                                                              |
| Napotek glede materialov                        | V skladu z RoHS                                                                                                                                                                                                    |
| Material elementa za pritrditev                 | visoko legirano nerjavno jeklo                                                                                                                                                                                     |
| Material zglobnega ležaja                       | PTFE<br>Nerjavno jeklo                                                                                                                                                                                             |
| Material vijakov                                | visoko legirano nerjavno jeklo                                                                                                                                                                                     |