


Vodilo EAGF-P1-KF-40-300

Številka dela: 3192963

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Hod	300 mm
Reverzijska zračnost	0 l'm
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Največji pospešek	25 m/s ²
Največja hitrost	1 m/s
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Največja sila F _y	380 N
Največja sila F _y , statična	510 N
Največja sila	380 N
Največja sila F _z , statična	510 N
Največji moment M _x	20 Nm
Največji moment M _x , statičen	27 Nm
Največji moment M _y	15 Nm
Največji moment M _y , statičen	20 Nm
Največji moment M _z	15 Nm
Največji moment M _z , statičen	20 Nm
Pomična sila	6 N
Premikajoča se masa pri hodu 0 mm	560 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	1910 g
Pribitek teže na 10 mm hoda	18 g
Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda	18 g
Težišče premikajoče se mase pri hodu 0 mm	36 mm
Dodatek k težišču premikajoče se mase na 10 mm hoda	4.5 mm
Način pritrditve	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS

Značilnost	Vrednost
Material vodilnega elementa	Poboljšano jeklo trdo kromirano
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Material jarmove plošče	Gnetna aluminijeva zlitina eloksirano