


# Paralelno prijemalo HGPL-25-40-A-B

Številka dela: 3361484

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Hod na eno vpenjalno čeljust	40 mm
Največja natančnost izmenjave	0.2 mm
Največja kotna zračnost vpenjalnih čeljusti ax, ay	0.2 stp
Največja zračnost prijemalnih čeljusti Sz	0.05 mm
Rotacijska simetrija	0.2 mm
Ponovljivost prijemala	0.03 mm
Število vpenjalnih čeljusti	2
Vrsta pogona	pnevmatično
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Funkcija prijemala	vzporedno
Varovalo prijemalne sile	brez
Konstruktivna zgradba	dvojni bat vodilo batni drsnik T-oblika zobata letev/pastorek
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Delovni tlak	3 bar...8 bar
Največja delovna frekvanca vpenjala	1 Hz
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	225 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	230 ms
Največja masa na zunanjji prijemalni prst	250 g
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	5 °C...60 °C
Skupna prijemalna sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), odpiranje	412 N
Skupna prijemalna sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje	512 N
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), odpiranje	206 N

Značilnost	Vrednost
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje	256 N
Masni vztrajnostni moment	18.88 kgcm <sup>2</sup>
Največja sila na vpenjalnih čeljustih Fz, statična	1500 N
Največji moment na vpenjalnih čeljustih Mx, statičen	100 Nm
Največji moment na vpenjalnih čeljustih My, statičen	60 Nm
Največji moment na vpenjalnih čeljustih Mz, statičen	70 Nm
Interval za domazovanje vodilnih elementov	5 mio. cik. del.
Teža izdelka	1400 g
Način pritrditve	z notranjim navojem in centrirno pušo s prehodno izvrtino in centrirno pušo
Pnevmatični priključek	M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Gnetna aluminijeva zlitina, gladko eloksirana
Material prijemalnih čeljusti	Jeklo, poboljšano