

Rozhranie snímača CASM-S-D3-R7

Číslo dielu: 558387

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia diagnostiky	Zobrazenie LED diódou
Montážna poloha	ľubovoľná
Požiadavky na elektrické napájanie	PELV
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Preklenutie výpadku napájania	10 ms
Zvyškové vlnenie	4 Vss
Príkon pri menovitom prevádzkovom napätí	40 - 50 mA
Prípustné výkyvy napätia	+/- 25 %
Povolenie	RCM Mark
Značka KC	KC-EMV
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Nepretržitá odolnosť proti nárazom podľa DIN / IEC 68 časť 2-82	testované podľa stupňa 2
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 % nekondenzujúca
Druh krytia	IP67 Konektor v pripojenom stave
Odolnosť proti vibráciám podľa DIN/IEC 68 časť 2-6	testované podľa úrovne 2
Teplota okolia	0 °C...55 °C
Hmotnosť výrobku	128 g
Elektrické pripojenie meracieho systému	M12 Zásuvka 8-pin
Elektrický prípoj ovládacieho rozhrania	Zástrčka M9 5-pin
Ovládacie rozhranie	digitálne Zbernica CAN s Festo protokolom bez koncového odporu

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Materiál telesa	Zosilený PBT