

# Tesnilni obroč OL-1/4

Številka dela: 34635

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                    | Vrednost                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Na podlagi standarda                                          | ISO 16030                                                                  |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja                 | -0.095 MPa...3 MPa<br>-0.95 bar...30 bar<br>-13.775 psi...435 psi          |
| Razred korozijske odpornosti KBK                              | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                          |
| Skladnost z LABS                                              | VDMA24364-B2-L                                                             |
| Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij               | Primerno za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a)    |
| Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14 | Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča |
| Temperatura okolice                                           | -40 °C...100 °C                                                            |
| Ročni priteg pri RT                                           | da                                                                         |
| Nazivni pritezni moment                                       | 10 Nm                                                                      |
| Toleranca za nazivni pritezni moment                          | ± 20 %                                                                     |
| Teža izdelka                                                  | 0.32 g                                                                     |
| Pnevmatični priključek                                        | G1/4                                                                       |
| Napotek glede materialov                                      | V skladu z RoHS                                                            |
| Material naslonov                                             | Aluminij                                                                   |
| Material tesnil                                               | HNBR                                                                       |