


Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L

Číslo dielu: 561366

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/3 zatvorený
Spôsob ovládania	elektrický
Konštrukčná šírka	42 s
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	1300 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	Pripojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1 G1/4
Prevádzkové napätie	24V DC
Prevádzkový tlak	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
Konštrukcia	Piestový posúvač
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Druh krytia	IP65 NEMA 4
Menovitá šírka	11 s
Rozmer rastra	43 s
Funkcia odvetrávania	je možné škrtenie cez škrtiacu dosku cez dosku pre samostatné pripojenie
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Zodpovedá norme	ISO 5599-1
Pomocné ručné ovládanie	s aretáciou tlačidlom
Spôsob riadenia	nepriamo riadený
Napájanie riadiacim vzduchom	interný
Smer prietoku	nereverzibilné
Prekrytie	pozitívne prekrytie
Indikácia stavu signálu	LED
Prietok ventilu	1900 l/min
Prietokový ventil na dosku pre samostatné pripojenie	1400 l/min
Prietokový ventil, pneumaticky zrežaný	1300 l/min
Čas vypnutia	65 ms
Čas zapnutia	22 ms

Charakteristický znak	Hodnota
Doba zopnutia	100%
Max. kladný skúšobný impulz pri 0 signáli	1400 µs
Max. negatívny skúšobný impulz pri 1 signále	900 µs
Parametre cievky	24 V DC: 1,6 W
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Odolnosť proti vibráciám	Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnosť proti nárazom	Test nárazov so stupňom intenzity 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-5 °C...50 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	456 g
Elektrický prípoj	3-pin M12x1 Stredová zástrčka okrúhly tvar
Spôsob upevnenia	na prípojovaciu dosku
Pneumatický prípoj 1	Prípojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 2	Prípojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 3	Prípojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 4	Prípojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 5	Prípojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	FPM HNBR NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok PA
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované