

Vodiaci valec DGRF-C-GF-63- -

Číslo dielu: 562221

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 s...400 s
Priemer piestu	63 mm
Prevádzkový režim jednotky pohonu	Príruba
Tlmenie	samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Klzné vedenie
Konštrukcia	Vedenie
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Varianty	Pre chod nasucho
Prevádzkový tlak	0.15 MPa...1.2 MPa 1.5 bar...12 bar
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Energia nárazu v koncových polohách	1.3 J
Dĺžka tlmenia	22 s
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	1682 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	1870 N
Vôľa v pootočení	0.061 stupeň
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	2114 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	101.7 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	6405 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	142.8 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s vnútorným závitom voliteľne:
Pneumatický prípoj	G3/8

Charakteristický znak	Hodnota
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníkový tlakový odlatok potiahnutý
Materiál vodiacej tyče	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál rúry valca	Hliníková tvárna zliatina