

Odľučovač vody MS12-LWS

Číslo dielu: 569827

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	12
Konštrukčný rad	MS
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Odpúšťanie kondenzátu	plnoautomatické plnoautomatické, elektricky ovládané
Konštrukcia	Odstredivý odľučovač vody
Max. množstvo kondenzátu	400 ml
Ochrana nádobiek	zabudovaný ako kovová nádoba
Stupeň odľučovania kondenzátu	99 s
Prevádzkový tlak	1 bar...16 bar
Max. menovitý prietok	40000 l/min
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	25000 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:-] Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::~-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	1 °C...60 °C
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Teplota média	1 °C...60 °C
Teplota okolia	1 °C...60 °C
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do vedenia s upevňovacím uholníkom s príslušenstvom
Materiál krytu	Zosilený PA
Materiál rotačného krúžku	POM
Materiál pripojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál upevňovacieho uholníka	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál modulového konektora	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnenia nádoby	NBR
Materiál priezoru	PA

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál deliaceho taniera	POM