

**Filter**  
**MS4-LF-1/4-CRV**  
Številka dela: 529397

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                     | 4                                                                            |
| Serijska                                                     | MS                                                                           |
| Položaj vgradnje                                             | navpično +/- 5°                                                              |
| Finost filtra                                                | 5 µm                                                                         |
| Izpust kondenzata                                            | popolnoma avtomatsko<br>ročni, tipkalen                                      |
| Konstruktivna zgradba                                        | sintrani filter s centrifugalnim izločevalnikom                              |
| Zaščita posode                                               | Plastična zaščitna košara                                                    |
| Stopnja izločanja kondenzata                                 | 75 %                                                                         |
| Delovni tlak                                                 | 2 bar...12 bar                                                               |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 1300 l/min                                                                   |
| Delovni medij                                                | stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertni plini |
| Razred korozijske odpornosti KBK                             | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                            |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Temperatura skladiščenja                                     | -10 °C...60 °C                                                               |
| Primerno za živila                                           | Glej razširjene informacije o materialu.                                     |
| Razred čistosti zraka na izhodu                              | stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [6:8:4]                  |
| Temperatura medija                                           | -10 °C...60 °C                                                               |
| Temperatura okolice                                          | -10 °C...60 °C                                                               |
| Velikost por                                                 | 5 µm                                                                         |
| Teža izdelka                                                 | 189 g                                                                        |
| Način pritrditve                                             | vgradnja v napeljavo<br>z opremo<br>izbirno:                                 |
| Pnevmatični priključek 1                                     | G1/4                                                                         |
| Pnevmatični priključek 2                                     | G1/4                                                                         |
| Napotek glede materialov                                     | V skladu z RoHS                                                              |
| Material priključne plošče                                   | aluminijeva tlačna litina                                                    |
| Material tesnil                                              | NBR                                                                          |
| Material filtra                                              | PE                                                                           |
| Material ohišja                                              | aluminijeva tlačna litina                                                    |

| Značilnost                  | Vrednost |
|-----------------------------|----------|
| Material posode             | PC       |
| Material ločilnega krožnika | POM      |