


Povezovalni kabel VMPA-KMS1-8-10

Številka dela: 533197

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	DIN 41652
Oznaka linije	z opremo
Pogostost priključka	50
Teža izdelka	956 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	ograta oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	pod kotom
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žil	25
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	9
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	3 x vijak M3
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	odprt konec
Električni priključek 2, število polov/žil	10
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	9
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenljivost	3 A
Odpornost proti udarni napetosti	1 kV
Dolžina kabla	10 m
Lastnost voda	Standardno
Preskusni pogoji vodnika	preskusni pogoji na zahtevo
Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov	28.6 mm
Polmer upogibanja, premična napeljava kablov	71.5 mm
Kabelski navojni priključek	M20x1,5
Premer kabla	7.15 mm
Toleranca, premer kabla	± 0,3 mm
Zgradba kabla	10 x 0,34 mm ²
Nazivni prečni prerez vodnika	0.34 mm ²

Značilnost	Vrednost
Konci žil	topo odrezani
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-25 °C...80 °C
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...70 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material kabelskega plašča	PVC
Barva kabelskega plašča	siva
Material ohišja	PA
Barva ohišja	siva
Material pokrivne matice	PA
Material tesnil	CR NBR
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina, pozlačena