

Fini filter
MS12N-LFM
Številka dela: 535045

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serijska	MS
Velikost	12
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko popolnoma samodejni, električno krmiljeni ročni, tipkalen ročno obračanje
Delovni tlak	0.08 MPa...2 MPa 0.8 bar...20 bar 11.6 psi...290 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:::4] Inertni plini
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material filtra	borsilikatna vlakna
Material posode	gnetna aluminijeva zlitina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS