



Električni regulator tlaka MS6-LRE-1/2-D6-PI

Številka dela: 535350

FESTO

posredno krmiljen regulator, delovni tlak do 7 bar.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serijska	MS
Položaj vgradnje	Predvsem pravokotno poljubno
Konstrukcijska zgradba	električno nastavljen regulator tlaka
Kratkostična odpornost	za vse električne priključke
Regulator	Izstopni tlak konstanten s kompenzacijo predtlaka s sekundarno odzračitvijo
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak	0,8 ... 20 bar
Območje regulacije tlaka	0,3 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,25 bar
Normalni imenski pretok	6.500 l/min
Analogni izhod	4 - 20 mA
Trajanje krmiljenja pri 25 °C	maks. 90s
Izvedba vhodov	po IEC 61131-2 brez električne izolacije
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti	maks. 1 A
Poraba toka	maks. 3,5 A pri 24 VDC
Razmerje trajanje krmiljenja / odmora	1:3
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 50 °C
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masa izdelka	1.280 g
Analogni izhodi, absolutna natančnost pri 25 °C	± 3%
Kabelski vmesnik	Vhod: vtič M12x1, 5-polni Izhod: vtič M8x, 3-polni
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu membrane	NBR