

**Naoljevalnik
MS12-LOE-G-U**
Številka dela: 537156

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Serijska	MS
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Konstruktivna zgradba	Proporcionalni standardni naoljevalnik z oljno meglico
Največja količina olja za polnjenje	1500 cm ³
Zaščita posode	integriran kot kovinska posoda
Delovni tlak	1 bar...16 bar
Najmanjši pretok za delovanje naoljevalnika	400 l/min
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	20000 l/min...22000 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Viskoznost olja	ISO VG 32
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	6500 g
Način pritrditve	izbirno: vgradnja v napeljavo z zadrževalnim kotnikom
Pnevmatični priključek 1	interni
Pnevmatični priključek 2	interni
Material pokrova	PA
Material tesnil	NBR
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material posode	gnetna aluminijeva zlitina