



Magnetni ventil

VUVB-L-B42-ZD-Q8-3AC1

Številka dela: 537569

FESTO

z magnetno tuljavo in s pomožnim ročnim vklopom, brez vtičnice.
Ta tip je primeren za vakuum.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	4/2 bistabilen
Način vklopa	električni
Velikost ventila	20 mm
Normalni imenski pretok	800 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 8 bar
Konstruktivska zgradba	Drsnik bata
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	7 mm
Funkcija izpuha	ni dušen
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv Tipalni
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanji
Smer pretoka	ni reverzibilen
Krmilni tlak	2 ... 8 bar
Čas preklopa obraten	20 ms
Karakteristika tuljave	230 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 3,1 VA, držalna moč 2,2 VA
Odpornost na nihanje napetosti	4 kV
Stopnja umazanije	3
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura skladiščenja	-20 ... 40 °C
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila	2 Nm
Maks. pritezni moment stenske montaže	3 Nm
Masa izdelka	240 g
Električni priključek	Vtič po EN 175301-803 Oblika C
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	M5
Priključek krmilnega izpuha 84	ni združen
Pnevmatični priključek 1	QS-8
Pnevmatični priključek 2	QS-8
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	QS-8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS

Značilnost	Vrednost
Informacije o materialu priključne plošče	Ojačan PA
Informacije o materialu tesnil	FPM HNBR NBR
Informacije o materialu ohišja	Ojačan PA
Informacija o materialu, batni drsnik	Aluminijeva litina za kovanje