


Spojovacie vedenie NEBV-C-S7WA44HS-K-2.5-N-LE36-S10

Číslo dielu: 577376

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	DIN 47100
Označenie potrubia	bez držiaka štítku
Trvanlivosť pripojenia	50
Hmotnosť výrobku	500 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	uhlový
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	44
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	36
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	2x skrutka 4-40 UNC s tesnením
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 2, prípojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	36
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	0.86 A
Prípojenie ochranného vodiča	nie je k dispozícii
Dĺžka kábla	2.5 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Polomer ohybu, pevné uloženie kábla	39 s
Polomer ohybu, pohyblivé kladenie kábla	115 s
Priemer kábla	9.6 s
Prípustná odchýlka priemeru kábla	± 0,2 mm
Štruktúra kábla	36 x 0,25 mm ²
Menovitý prierez vodiča	0.25 mm ²
Druh krytia	IP65 IP67 IP69K
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave

Charakteristický znak	Hodnota
Špecifické vlastnosti	jednoduché čistenie
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...60 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...40 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	PVC
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál telesa	Zosilený PA
Farba telesa	sivá
Materiál skrutiek	Ušľachtilá oceľ
Materiál tesnení	EPDM
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz, pozlátený
Materiál izolačného púzdra	PVC