


Kabel motorja KMTR-LAC-S50HC-S50HC-5

Številka dela: 539490

FESTO

za povezavo električnega linearnega modula HME z motornim krmilnikom SFC-LAC.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0
Temperatura skladiščenja	-25 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP54
Temperatura okolice, premični kabli	-25 ... 70 °C
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Primernost za energetske verige	da
Struktura kabla	7 x 1,5mm ² + 2 x (2x 0,34 mm ²)
Premer kabla	15,9 mm
Dolžina kabla	5 m
Barva oplaščenja kabla	oranžna
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR