


Magnetni ventil VZWM-L-M22C-N114-F5

Številka dela: 546159

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	Membranski ventil servokrmiljenje
Način upravljanja	električno
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	prednostno v stoječem položaju
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Priključek armature	1 1/4 NPT
Električni priključek	magnetna tuljava, tip MH-... , tuljavo lahko naročite kot dodatno opremo
Nazivni premer	40 mm
Ventilska funkcija	2/2, zaprt, monostabilen
Smer toka	ni reverzibilna
Medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] inertni plini voda nevtralne tekočine
Tlak tekočih medijev	0.7 bar...6 bar
Tlak plinastih medijev	0.7 bar...10 bar
Tlačna razlika	0.7 bar
Način krmiljenja	predkrmiljenje
Največja viskoznost	22 mm²/s
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura medija, tekoči mediji	5 °C...50 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Pretok Kv	21.3 m³/h
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	24000 l/min
Čas vklopa	26 ms
Čas vklopa, tekoči mediji	1400 ms

Značilnost	Vrednost
Čas izklopa	20 ms
Čas izklopa, tekoči mediji	1900 ms
b-vrednost	0.6
Vrednost C	75 l/sbar
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Material ohišja	Medenina
Številka materiala ohišja	2.0402
Material tesnil	NBR
Material sidrne cevi	visoko legirano jeklo
Teža izdelka	2700 g
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o tlačni opremi
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za tlačno opremo
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Največji pritezni moment vijaka pokrova	30 Nm
Največji pritezni moment, priključni navoj	450 Nm
Največji pritezni moment pritrditve tuljave	2 Nm