

Rozdeľovač NEDY-

Číslo dielu: 8032867

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Povolenie	RCM Mark
Typ rozdeľovača	2 na 1
Prevádzková indikácia	Žltá LED dióda
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda
Indikácia stavu signálu	Žltá LED dióda
Prídavné funkcie	Obmedzenie pridržiavacieho prúdu
Označenie potrubia	s držiakom štítku bez držiaka štítku
Spôsob upevnenia	s prechodným otvorom pre skrutku M2 s príslušenstvom
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Kábel Zástrčka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy uhlový
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101 M8x1, kódovanie A podľa EN 61076- 2-104 otvorený koniec
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3 4
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia skrutkou so šesťhranom SW13 a pozdĺžnou drážkou Aretácia skrutkou so šesťhranom SW9 a pozdĺžnym drážkovaním otočný
Elektrický prípoj 1, kompatibilný spôsob upevnenia	Kompatibilné s aretáciou so skrutkou, otočné/neotočné
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	2x zásuvka 2x kábel
Elektrický prípoj 2, káblový výstup	priamy uhlový otočný

Charakteristický znak	Hodnota
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec ZB, funkčná skrutka Pripojovací obrazec ZC, drážkovaná skrutka Pripojovací obrazec ZC, metrická skrutka Pripojovací obrazec H Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 Pripojovací obrazec tvar B, podľa EN 175301-803 Pripojovací obrazec tvar B podľa priemyselného štandardu 11 mm Pripojovací obrazec v tvare C, podľa EN 175301-803 Pripojovací obrazec tvar C podľa priemyselného štandardu 9,4 mm M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101 M8x1, kódovanie A podľa EN 61076- 2-104 otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	2 3 4 5
Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia	Aretácia skrutkou so šesťhranom SW13 a pozdĺžnym drážkovaním Aretácia skrutkou so šesťhranom SW9 a pozdĺžnym drážkovaním na elektromagnetickom ventile pomocou stredovej skrutky M2 na elektromagnetickom ventile pomocou stredovej skrutky M2,5 na elektromagnetickom ventile pomocou stredovej skrutky M3 na elektromagnetickom ventile so samoreznou skrutkou otočný zapojený
Elektrický prípoj 2, kompatibilný spôsob upevnenia	Kompatibilné s aretáciou so skrutkou, otočné/neotočné
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	0.5 A...4 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Dĺžka kábla 1	0.3 m...30 m
Dĺžka kábla 2	0.3 m...30 m
Vlastnosť vedenia	vhodné do energetických reťazcov/ vhodné pre roboty
Menovitý prierez vodiča	0.14 mm ² 0.25 mm ²
Teplota okolia	-25 °C...85 °C
Pokyny k teplote okolia	-10 - 40 °C pri upevnení cez priechodný otvor
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS bez obsahu halogénov bez esteru kyseliny fosforečnej
Stupeň znečistenia	3
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál telesa	PA PC TPE-U(PUR)
Farba telesa	čierna