



# Kabel enkoderja NEBM-M12G8-E-15-S1G9

Številka dela: 550750

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                     | Vrednost                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Oznaka linije                                  | brez nosilca tablice                       |
| Električni priključek 1, funkcija              | Stran področne naprave                     |
| Električni priključek 1, zasnova               | okrogla oblika                             |
| Električni priključek 1, vrsta priključka      | doza                                       |
| Električni priključek 1, kabelski izhod        | ravna oblika                               |
| Električni priključek 1, priključna tehnika    | M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101 |
| Električni priključek 1, število polov/žil     | 8                                          |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žile    | 8                                          |
| Električni priključek 2, funkcija              | Stran krmilne enote                        |
| Električni priključek 2, zasnova               | ogolata oblika                             |
| Električni priključek 2, vrsta priključka      | vtič                                       |
| Električni priključek 2, kabelski izhod        | ravna oblika                               |
| Električni priključek 2, priključna tehnika    | Sub-D                                      |
| Električni priključek 2, število polov/žil     | 9                                          |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žile    | 8                                          |
| Območje delovne napetosti DC                   | 0 V...30 V                                 |
| Nazivna delovna napetost DC                    | 24 V                                       |
| Območje delovne napetosti AC                   | 0 V...30 V                                 |
| Nazivna delovna napetost AC                    | 24 V                                       |
| Zaščita                                        | da                                         |
| Dolžina kabla                                  | 15 m                                       |
| Lastnost voda                                  | primerno za energetske verige              |
| Polmer upogibanja, premerična napeljava kablov | 49 mm                                      |
| Premer kabla                                   | 6.5 mm                                     |
| Zgradba kabla                                  | 4 x 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>               |
| Nazivni prečni prerez vodnika                  | 0.14 mm <sup>2</sup>                       |
| Stopnja zaščite                                | IP65                                       |
| Napotek glede stopnje zaščite                  | IP30 za vtič Sub-D<br>v montiranem stanju  |
| Temperatura okolice                            | -40 °C...70 °C                             |

| Značilnost                                        | Vrednost                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov | -40 °C...70 °C               |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)              | v skladu z direktivo EU RoHS |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)          | v skladu s predpisi ZK RoHS  |
| Skladnost z LABS                                  | VDMA24364-B2-L               |
| Napotek glede materialov                          | V skladu z RoHS              |
| Material kabelskega plašča                        | TPE-U(PUR)                   |
| Barva kabelskega plašča                           | siva                         |