


# Spojovacie vedenie NEBV-Z4WA2L-P-E-5-N-LE2-S1

Číslo dielu: 8047672

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                      | Hodnota                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Indikácia stavu signálu                    | Žltá LED dióda                                             |
| Prídavné funkcie                           | Ochranné zapojenie                                         |
| Označenie potrubia                         | bez držiaka štítku                                         |
| Trvanlivosť pripojenia                     | 50                                                         |
| Hmotnosť výrobku                           | 90 g                                                       |
| Elektrický prípoj 1, funkcia               | Strana prevádzkového zariadenia                            |
| Elektrický prípoj 1, tvar                  | hranatý                                                    |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja           | Zásuvka                                                    |
| Elektrický prípoj 1, káblový výstup        | uhlový                                                     |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika | Pripojovací obrazec ZC, metrická skrutka                   |
| Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl       | 2                                                          |
| Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily    | 2                                                          |
| Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia      | na elektromagnetickom ventile pomocou stredovej skrutky M2 |
| Elektrický prípoj 2, funkcia               | Strana riadenia                                            |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja           | Kábel                                                      |
| Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika | otvorený koniec                                            |
| Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl       | 2                                                          |
| Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily    | 2                                                          |
| Rozsah prevádzkového napätia DC            | 20.4 V...26.4 V                                            |
| Menovité prevádzkové napätie DC            | 24 V                                                       |
| Odolnosť proti rázovému napätiu            | 2.4 kV                                                     |
| Ochrana proti prepólovaniu                 | bipolárny                                                  |
| Pripojenie ochranného vodiča               | nie je k dispozícii                                        |
| Dĺžka kábla                                | 5 m                                                        |
| Vlastnosť vedenia                          | vhodné do energetických reťazcov                           |
| Testovacie podmienky vedenia               | Skúšobné podmienky na požiadanie                           |
| Polomer ohybu, pohyblivé kladenie kábla    | 29 s                                                       |
| Priemer kábla                              | 2.9 s                                                      |

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Prípustná odchýlka priemeru kábla       | 0,1 mm                                      |
| Štruktúra kábla                         | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>                    |
| Menovitý prierez vodiča                 | 0.14 mm <sup>2</sup>                        |
| Druh krytia                             | IP65                                        |
| Pokyny k druhu krytia                   | v zmontovanom stave                         |
| Teplota okolia                          | -10 °C...50 °C                              |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)   | podľa smernice EÚ RoHS                      |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) | podľa predpisov UK RoHS                     |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B2-L                              |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                              |
| Stupeň znečistenia                      | 3                                           |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii |
| Materiál plášťa kábla                   | TPE-U(PUR)                                  |
| Farba plášťa kábla                      | sivá                                        |
| Materiál telesa                         | TPE-U(PU)                                   |
| Farba telesa                            | čierna                                      |
| Materiál skrutiek                       | Ušľachtilá oceľ                             |
| Materiál nástrčných kontaktov           | Pocínovaná zliatina medi                    |
| Materiál izolačného púzdra              | PP                                          |