


Vtičnica
MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX
Številka dela: 570367

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	EN 175301-803
V skladu s standardom	EN 61984
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu. con 2 (ATEX) con 22 (ATEX)
Pogostost priključka	50
Kabelski izhod	pod kotom
Napotek glede kabelskega izhoda	možnost premika do 90°
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	pod kotom
Električni priključek 1, priključna tehnika	priključna shema, oblika C, v skladu z EN 175301-803
Električni priključek 1, število polov/žil	3
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	3
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M2,5
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, priključna tehnika	vijačna sponka
Električni priključek 2, število polov/žil	3
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	3
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...24 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	6 A
Odpornost proti udarni napetosti	0.8 kV
Priključitev zaščitnega vodnika	na voljo
Kabelski navojni priključek	M12x1,5
Dovoljen premer kabla	4 mm...6 mm
Prečni prerez priključka	0.25 mm²...0.5 mm²

Značilnost	Vrednost
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-25 °C...125 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Informacija o stopnji onesnaženosti	v montiranem stanju
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material ohišja	Ojačan PA
Barva ohišja	črna
Material tesnil	HNBR
Material vtičnih kontaktov	Medenina, pocinjena