

# Kompaktni valj ADNP-40-60-A-P-A



Številka dela: 571960

Izdelek, ki se opušča

FESTO

po ISO 21287, za zaznavanje položaja, z zunanjim navojem na batnici.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost                                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gib                                       | 60 mm                                                                 |
| Premier bata                              | 40 mm                                                                 |
| Navoj batnice                             | M10x1,25                                                              |
| Zasnovan na osnovi standarda              | ISO 21287                                                             |
| Dušenje                                   | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh                   |
| Položaj vgradnje                          | poljuben                                                              |
| Konec batnice                             | Zunanji navoj                                                         |
| Konstruktivska zgradba                    | Bat<br>Batnica<br>Cev valja                                           |
| Zaznavanje položaja                       | za približevalna stikala                                              |
| Variante                                  | batnica na eni strani                                                 |
| Obratovalni tlak                          | 0,6 ... 10 bar                                                        |
| Način delovanja                           | dvosmerni                                                             |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                               |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)    |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2 - Moderate corrosion stress                                         |
| Temperatura okolice                       | -10 ... 60 °C                                                         |
| Udarne energija v končnih legah           | 0,56 J                                                                |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib   | 686 N                                                                 |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib    | 754 N                                                                 |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba         | 55 g                                                                  |
| Dodatek mase na 10 mm giba                | 32 g                                                                  |
| Osnovna masa za 0 mm giba                 | 240 g                                                                 |
| Dodatek mase na 10 mm giba                | 3 g                                                                   |
| Način pritrditve                          | po izbiri:<br>s skoznjo izvrtino<br>z notranjim navojem<br>s priborom |
| Pnevmatični priključek                    | G1/8                                                                  |
| Informacije o materialu pokrova           | Ojačan PA                                                             |
| Informacije o materialu tesnil            | TPE-U(PU)                                                             |
| Informacije o materialu batnice           | Aluminijeva litina za kovanje<br>eloksiran                            |
| Informacije o materialu cevi valja        | Aluminijeva litina za kovanje<br>gladko eloksiran                     |