

# Zaustavljalni valj DFSP-32-

Številka dela: 575168

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                  | Vrednost                                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Hod                                         | 5 mm...25 mm                                                                      |
| Premer bata                                 | 32 mm                                                                             |
| Blaženje                                    | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh               |
| Položaj vgradnje                            | poljubno                                                                          |
| Način delovanja                             | dvosmerno delovanje<br>enosmerno delovanje<br>vlečno                              |
| Konstruktivna zgradba                       | Bat<br>Batnica<br>batnica s kolesčkom<br>Profilna cev<br>zavarovano proti vrtenju |
| Zaznavanje položaja                         | za mejno stikalo                                                                  |
| Različice                                   | notranji navoj na batnici<br>batnica z zaščito proti vrtenju                      |
| Zaščita pred vzbojnimi obremenitvami/vodilo | sploščena batnica<br>okrogla batnica                                              |
| Delovni tlak                                | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                                 |
| Delovni medij                               | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                  |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija    | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)                    |
| Razred korozijske odpornosti KBK            | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                                 |
| Skladnost z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                 |
| Temperatura okolice                         | -10 °C...80 °C                                                                    |
| Največja taktna frekvenca                   | 5 Hz                                                                              |
| Način pritrditve                            | s prehodno izvrtino<br>z notranjim navojem<br>z opremo<br>izbirno:                |
| Pnevmatični priključek                      | G1/8                                                                              |
| Napotek glede materialov                    | V skladu z RoHS                                                                   |
| Material veznih vijakov                     | Jeklo, pocinkano                                                                  |
| Material pokrova                            | Gnetna aluminijeva zlitina<br>eloksirano                                          |
| Material tesnil                             | TPE-U (PU)                                                                        |

| Značilnost          | Vrednost                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Material batnice    | visoko legirano nerjavno jeklo                  |
| Material kolesca    | Jeklo, pocinkano                                |
| Material cevi valja | gnetna aluminijeva zlitina<br>gladko eloksirana |